

# E20503




## Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-A-A-M6

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

korvaava tuote: E20055 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



### Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

### Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptyisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka [mm]

20

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka [mm]

20

### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-20...80



## Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-A-A-M6

Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään kierre	M6
Tuntopään pituus [mm]	35
Kokonaispituus [mm]	600
Minimi taivutussäde [mm]	20
Materiaalit	Adapteri: ABS
Kuitumateriaali	akryyli
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

korvaava tuote: E20055 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!