




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-M4



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 1200

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 120

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 400

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -20...150

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 68

Tuntopään tyyppi suora



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-M4

Tuntopään kierre	M4
Tuntopään pituus [mm]	15
Kokonaispituus [mm]	600
Minimi taivutussäde [mm]	20
Kuitujärjestys	●
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	metalli-silikoni

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M4, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
	uritettu mutteri: 1 x M11

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------