


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-E1



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin
teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF; OOF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

50

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

160

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

50

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

76,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

1

Tuntopään pituus

[mm]

5

E20506



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-E1

Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		●
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20103
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl