


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-E1



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF; OOF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

8

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

24

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

8

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

51

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

1

Tuntopään pituus

[mm]

5

Kokonaispituus

[mm]

600

E20507



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-E1

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		⦿
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20103
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl