




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-MPV-M6



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

300

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

20

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

220

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

58,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6



Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-MPV-M6

Tuntopään halkaisija	[mm]	7
Tuntopään pituus	[mm]	45
Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		⊗
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M11

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------