


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-M6/1,5M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

36

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

36

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

101,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään halkaisija [mm]

7

Tuntopään pituus [mm]

45

Kokonaispituus [mm]

1500

Minimi taivutussäde [mm]

20



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-M6/1,5M

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	metalli-silikoni
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M11
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl