




## Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-M-V-E3/1,5M



## Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

## Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptysella vahvistimella tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptyikka

[mm]

350

## OKF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka

[mm]

36

## OOF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka

[mm]

180

## OUF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka

[mm]

36

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

## Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

108,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

3



## Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-M-V-E3/1,5M

|                               |      |                                  |
|-------------------------------|------|----------------------------------|
| Tuntopään pituus              | [mm] | 10                               |
| Kokonaispituus                | [mm] | 1500                             |
| Minimi taivutussäde           | [mm] | 20                               |
| Kuitujärjestys                |      | Ⓢ                                |
| Kuitumateriaali               |      | lasi                             |
| Tuntopään materiaali          |      | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
| Kuitukaapelivaipan materiaali |      | metalli-silikoni                 |
| Tarvikkeet                    |      |                                  |
| Toimitettavat osat            |      | E20102                           |
| Huomautuksia                  |      |                                  |
| Pakkausyksikkö                |      | 1 kpl                            |