


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-R4/2m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

32

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

32

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

4

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

E20530



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-R4/2m

Kuitukaapelivaipan materiaali	metalli-silikoni
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl