




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-E3/2,5m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OKF; OUF
OKF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	85
OUF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	85
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...150
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään halkaisija [mm]	3
Tuntopään pituus [mm]	10
Kokonaispituus [mm]	2500
Minimi taivutussäde [mm]	20
Kuitumateriaali	lasi

E20538



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-E3/2,5m

Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	metalli-silikoni
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl