


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-R3/1,5m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

108

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

108

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

3

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

1500

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitumateriaali

lasi

E20540



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-R3/1,5m

Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	metalli-silikoni
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl