



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20129

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

Sovellutus

Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 120

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] 120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi kulmamalli

Kokonaispituus [mm] 600

Minimi taivutussäde [mm] 20

Kuitumateriaali lasi

Tuntopään materiaali alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali alumiini

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl