




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-E1/1,5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20492

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

45

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

45

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...150

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

1

Tuntopään pituus

[mm]

5

Kokonaispituus

[mm]

1500



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-E1/1,5M

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20103
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl