




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-R3/0,3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20062

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

3

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

300

E20550



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-R3/0,3M

Minimi taivutussäde	[mm]	10
Materiaalit		Adapteri: PPE
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl