




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-MPV-M6



Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus	Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita aggressiivisia kemikaaleja

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	20
OOF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	220
OUF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
-------------------------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	58,5
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään kierre	M6
Kokonaispituus [mm]	600
Minimi taivutussäde [mm]	20
Kuitujärjestys	
Kuitumateriaali	PMMA
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	metalli-silikoni



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-MPV-M6

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M11

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------