
# E20566

## Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-R4/0,14M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon




| | | |
|---|---|---|
| **Sovellutus** | | |
| Toimintaperiaate | | Kohteesta heijastava valokenno |
| **Tunnistusalue** | | |
| Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | | OKF; OUF |
| OKF | | |
| Tuntoetäisyys kuituoptiikka | [mm] | 40 |
| OUF | | |
| Tuntoetäisyys kuituoptiikka | [mm] | 40 |
| **Käyttöolosuhteet** | | |
| Ympäristölämpötila | [°C] | -20...150 |
| **Mekaaniset tiedot** | | |
| Tuntopään tyyppi | | kulmamalli |
| Tuntopään halkaisija | [mm] | 4 |
| Tuntopään pituus | [mm] | 10 |
| Kokonaispituus | [mm] | 100;  (+10 mm) |
| Minimi taivutussäde | [mm] | 20 |
| Kuitumateriaali | | lasi |
| Tuntopään materiaali | | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |

# E20566

## Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

**FT-00-P-A-R4/0,14M**

| | |
|---|---|
| Kuitukaapelivaipan materiaali | metalli-silikoni |
| **Huomautuksia** | |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |