


Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-30-N-V-M8

Poistuva tuote



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptysella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka [mm]

70

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

113,6

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M8

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Kuitujärjestys



Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapelivaipan materiaali

Vitalon



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-N-V-M8

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

kuusiomutterit: 2 x M8

hammastetut lukkotiivisteet: 2

uritettu mutteri: 1 x M30

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl