


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-R6/1,2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptikka

[mm]

288

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Kokonaispituus

[mm]

1200

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PVC

E20581



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-R6/1,2M

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Pantakiinnike:, E10221

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl