

Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

60

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

130

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

540

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

160

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

35

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

Tuntopään pituus	[mm]	15
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	10
Kuitujärjestys		●
Sydämen halkaisija	[mm]	0,5
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M4
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
	Adapteri: OBF
	Adapteri: OOF
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------