



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

150

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

210

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

2590

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

800

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

47

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4

E20615



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Tuntopään pituus	[mm]	15
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	9
Kuitujärjestys		●
Sydämen halkaisija	[mm]	16 x 0,25
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M4 hammastetut lukkotiivisteet: 4
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------