




## Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

## Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OBF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

70

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

## Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

35

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Kuitumateriaali

PMMA

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PE

# E20631



## Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

### Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

Kuitukaapelileikkuri:, E20600

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl