




Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptysella vahvistimella tyyppi

OBF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka [mm]

70

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus [mm]

35

Kokonaispituus [mm]

1000

Minimi taivutussäde [mm]

30

Kuitumateriaali

PMMA

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PE

E20632



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl