


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

20

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

25

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

200

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

60

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

33

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	10
Kuitujärjestys		⊙
Sydämen halkaisija	[mm]	2 x 0,5
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M4
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri: E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------