




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

60

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

70

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

550

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

300

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

49,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Tuntopään pituus	[mm]	35
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	9
Kuitujärjestys		●
Sydämen halkaisija	[mm]	2 x 16 x 0,25
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------