


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

60

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

90

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

650

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

300

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

45

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4



Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	30
Kuitujärjestys		⊗
Sydämen halkaisija	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M4
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------