
E20692

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-MPV-M6/3M



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus		Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin; Kestää useita agressiivisia kemikaaleja
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi		OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	250
OKF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	13
OUF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	13
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	158
Tuntopään tyyppi		suora
Tuntopään kierre		M6
Kokonaispituus	[mm]	3000
Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		⊛
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		metalli-silikoni

E20692

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-MPV-M6/3M

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M11

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl