
E20698

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-E1/2,5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi		OKF; OUF
OKF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	6
OUF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	6
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...150
Mekaaniset tiedot		
Tuntopään tyyppi		suora
Tuntopään halkaisija	[mm]	1
Tuntopään pituus	[mm]	5
Kokonaispituus	[mm]	2500
Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

E20698

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-V-E1/2,5M

Kuitukaapelivaipan materiaali	metalli-silikoni
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl