


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-E-A-M4R/1m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OBF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...70

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4

Tuntopään pituus

[mm]

15

Kokonaispituus

[mm]

1000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Kuitumateriaali

akryyli

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PE

E20701



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-E-A-M4R/1m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl