




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-E-V-E6R/2m



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

60

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

420

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

150

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

52

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

6



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-E-V-E6R/2m

Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	25
Kuitujärjestys		⊙
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20103
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl