


Asennus- ja hienosäätöjalusta laserantureille

MOUNTING FIXTURE LASER OG



Sovellutus

Malli

Säätösynteriasennus

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

101

Asennustapa

varras- tai pinta-asennus; riippuen synteristä

Mitat

[mm]

Ø 18,5

Materiaalit

haponkestävä teräs (1.4571/316)

Suuntausalue

hienosäätö / 2 akselia ± 3°

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

Säätösynteri-, varrasasennus, E20717

Säätösynteri-, pinta-asennukseen, E20716

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl