


Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-18-A-A-M6/1M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptysisella vahvistimella tyyppi

OGF

OGF

Tuntoetäisyys kuituoptyksikö [mm]

15

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

25

Kokonaispituus

[mm]

1000

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Materiaalit

Adaptteri: PPE

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PVC

E20742



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-18-A-A-M6/1M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl