


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH043MSS0002F04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E10912

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	27 x 15 x 39
-------	------	--------------

Materiaalit	TPU läpinäkyvä
-------------	----------------

Valukotelomateriaali	TPU, läpinäkyvä
----------------------	-----------------

Mutterin materiaali	messinki, tarttumaton
---------------------	-----------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOAH043MSS0002F04

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PVC, oranssi, Ø 4,8 mm; säteilytetty; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, läpinäkyvä; Lukitus: messinki, tarttumaton



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen