




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 taivutettava

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus	Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	15
----------------------------------	----

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	25
----------------------------------	----

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	220
----------------------------------	-----

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	60
----------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...70
-------------------------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	34,5
Tuntopään tyyppi	taivutettava
Kokonaispituus [mm]	2000
Minimi taivutussäde [mm]	16
Kuitujärjestys	⊙
Sydämen halkaisija [mm]	2 x 0,5
Materiaalit	Kierreholkki: messinki valkopronssipäällystetty
Kuitumateriaali	PMMA
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4301 / 304)
Kuitukaapeli-aiipan materiaali	PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M4
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M11

E20748



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Tarvikkeet (lisävaruste)

Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl