




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 taivutettava

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus	Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	70
----------------------------------	----

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	100
----------------------------------	-----

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	560
----------------------------------	-----

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	300
----------------------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...70
-------------------------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	49,5
Tuntopään tyyppi	taivutettava
Kokonaispituus [mm]	2000
Minimi taivutussäde [mm]	27
Kuitujärjestys	⊙
Sydämen halkaisija [mm]	2 x 1
Materiaalit	Kierreholkki: messinki valkopronssipäällistetty
Kuitumateriaali	PMMA
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4301 / 304)
Kuitukaapeli-aijan materiaali	PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri, E20600

E20749



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl