


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 taivutettava

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

200

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

450

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

2780

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

800

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

49,5

Tuntopään tyyppi

taivutettava

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

15

Kuitujärjestys



Sydämen halkaisija

[mm]

1

Materiaalit

Kierreholkki: messinki valkoproonssipäällystetty

Kuitumateriaali

PMMA

Tuntopään materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Kuitukaapeli-aiipan materiaali

PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

kuusiomutterit: 4 x M4

hammastetut lukkotiivist: 4

E20750



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Tarvikkeet (lisävaruste)

Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl