




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20750

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 taivutettava

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OB50; OBF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

60

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

130

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

160

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

0,038

Tuntopään tyyppi

taivutettava

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

15

Kuitujärjestys



Sydämen halkaisija

[mm]

0,5

Materiaalit

Kierreholkki: messinki valkoproonssipäällystetty

Kuitumateriaali

PMMA

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4301 / 304)

Kuitukaapelivaipan materiaali

PE



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M3
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
	Adapteri: OBF
	Adapteri: OOF
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl