


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 Lasilinssi

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

400

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

900

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

4000

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

1600

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

47,5

Tuntopään tyyppi

suora



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Tuntopään kierre	M4
Kokonaispituus [mm]	2000
Minimi taivutussäde [mm]	30
Kuitujärjestys	●
Sydämen halkaisija [mm]	1
Kuitumateriaali	PMMA
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M4 hammastetut lukkotiivisteet: 4
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------