


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265



1 tuntopinta

Sovellutus

Malli	Poikkileikkauspinnan muunnin
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	150
----------------------------------	-----

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	300
----------------------------------	-----

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	2040
----------------------------------	------

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	700
----------------------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...70
-------------------------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	61
Tuntopään korkeus [mm]	5
Tuntopään leveys [mm]	20
Tuntopään pituus [mm]	20
Tuntoelimen mitat [mm]	5 x 20 x 20
Kokonaispituus [mm]	2000
Minimi taivutussäde [mm]	9
Kuitujärjestys	□
Sydämen halkaisija [mm]	16 x 0,25
Kuitumateriaali	PMMA
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapeli-aijan materiaali	PE

E20757



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

Kuitukaapelileikkuri, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl