


Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 tuntopinta

Sovellutus

Malli	Poikkileikkauspinnan muunnin
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus	Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptysella vahvistimella tyyppi	OB50; OBF; OO50
---	-----------------

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptyikka [mm]	60
----------------------------------	----

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka [mm]	75
----------------------------------	----

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptyikka [mm]	200
----------------------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...70
-------------------------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	50,2
Tuntopään korkeus [mm]	5
Tuntopään leveys [mm]	20
Tuntopään pituus [mm]	20
Tuntoelimen mitat [mm]	5 x 20 x 20
Kokonaispituus [mm]	2000
Minimi taivutussäde [mm]	9
Kuitujärjestys	II
Sydämen halkaisija [mm]	2 x 16 x 0,25
Kuitumateriaali	PMMA
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PE

E20758



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl