




Tuntopää kohteesta heijastavalle kuituoptiselle anturille

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OB50; OBF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

55

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

110

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

235

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

16,2

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M8

Kokonaispituus [mm]

kytkettävä

Kuitujärjestys

Sydämen halkaisija [mm]

2 x 1,5

**Tuntopää kohteesta heijastavalle kuituoptiselle
anturille**

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Materiaalit	kotelo: messinki valkopronssipäällystetty
Kuitumateriaali	PMMA
Tuntopään materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M8
	Aluslevyt: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl