


Tuntopää kuituoptiselle lähetin/vastaanotinparille

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OB50; OBF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

175

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

370

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

700

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

8,2

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M5

Kokonaispituus

[mm]

kytkettävä



Tuntopää kuituoptiselle lähetin/vastaanotinparille

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Kuitujärjestys	
Materiaalit	kotelo: messinki valkopronssipäällystetty
Kuitumateriaali	PMMA
Tuntopään materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M5
	Aluslevyt: 4
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl