

E20773



Akryylikuitukaapeli kelalla

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-30...70
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	335,1
Kokonaispituus	[mm]	20000; (kytkettävä)
Minimi taivutussäde	[mm]	30
Kuitujärjestys		●
Kuidun halkaisija	[mm]	1
Ulkohalkaisija	[mm]	2,2
Kuitumateriaali		PMMA
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

E20773



Akryylikuitukaapeli kelalla

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------