

E20774



Akryylikuitukaapeli kelalla

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M



Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...70
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	452,5
Kokonaispituus	[mm]	50000; (kytkettävä)
Minimi taivutussäde	[mm]	30
Kuitujärjestys		●
Kuidun halkaisija	[mm]	1
Ulkohalkaisija	[mm]	2,2
Kuitumateriaali		PMMA
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

E20774



Akryylikuitukaapeli kelalla

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl