

E20776



Akryylikuitukaapeli kelalla

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20774

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -40...70

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	317
Kokonaispituus [mm]	50000; (kytkettävä)
Minimi taivutussäde [mm]	10
Kuitujärjestys	●
Kuidun halkaisija [mm]	0,5

E20776



Akryylikuitukaapeli kelalla

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Ulkohalkaisija	[mm]	1
Kuitumateriaali		PMMA
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Adapteri: 10 x OBF
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl