



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

TunnistusalueTuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OBF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

200

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Kokonaispituus [mm]

2000

Minimi taivutussäde [mm]

30

Kuitumateriaali

PMMA

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PE

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl