



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OBF; OOF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

7

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

7

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

0,057

Tuntopään korkeus

[mm]

10

Tuntopään leveys

[mm]

32

Tuntopään pituus

[mm]

25

Tuntoelimen mitat

[mm]

10 x 32 x 25

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

15

Kuitujärjestys



Kuitumateriaali

PMMA

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapelivaipan materiaali

PE

Huomautuksia

Huomautuksia

tuntoetäisyys n. 5 mm kulmasta (sivuttainen tunnistus ja suurin läpäisykerroin)

E20782



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Pakkausyksikkö

1 kpl