


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-M-V-R3/5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

50

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

50

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

0,001

Kokonaispituus

[mm]

5000

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitujärjestys



Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapelivaipan materiaali

metalli-silikoni

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

E20103