


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-50-V-V-M5/16



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OBF; ODF; OMF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

1000

ODF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

4

OMF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

800

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-58...315

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

197

Tuntopään tyyppi

suora

Kokonaispituus

[mm]

900

Minimi taivutussäde

[mm]

19

Kuitujärjestys





Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-50-V-V-M5/16

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M8
	kiinnitysrenkaat: 2
	O-renkaat: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl