




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-50-V-V-M5/16/R



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OBF; ODF; OMF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

150

ODF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

1

OMF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

175

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-58...315

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

127,5

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Kokonaispituus [mm]

900

Minimi taivutussäde [mm]

19

Kuitujärjestys

①

Kuitumateriaali

lasi



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-50-V-V-M5/16/R

Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M8
	kiinnitysrenkaat: 2
	O-renkaat: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl