



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-50-V-V-R5



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OBF; ODF; OMF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

150

ODF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

1

OMF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

175

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-58...315

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

112

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija [mm]

5

Kokonaispituus [mm]

900

Minimi taivutussäde [mm]

19

Kuitujärjestys





Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-50-V-V-R5

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl