


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-M4

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

20

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Materiaalit

Adapteri: ABS

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

E20835



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-M4

Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl